

HOLEX**Roto glodalo Z3 – srednje grubo, s lomačem čestica, HSS, tip: M1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama. **Oblik šiljasti konus** (SKM).**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ukupna duljina	65 mm
Oblik	M1225
Opis oblika	Šiljasti konus
Ø glave	12 mm
Ø drške	6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Vrsta ozubljenja	s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Duljina glave	25 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

