

HOLEX**Roto glodalo Z3 – srednje grubo s lomačem čestica, HSS, tip: K1230****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Posebni oblici: E, NS, K.

Drška Ø 6 mm. **Posebni oblik K krak (K).****Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}**Tehnički opis**

Opis oblika	Krak
Ø glave	12 mm
Oblik	K1230
Ukupna duljina	70 mm
Ø drške	6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Vrsta ozubljenja	s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Duljina glave	30 mm
Serija	Ozubljenje Z3

Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo