

HOLEX**Roto glodalo Z3 – srednje grubo, s lomačem čestica, HSS, tip: AS1625****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540800 AS1625
GTIN	4045197156051
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

Roto glodala od HSS za primjenu s kritičnijim oscilacijama. **Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.****Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ukupna duljina	65 mm
Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Ø glave	16 mm
Oblik	AS1625
Ø drške	6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Vrsta ozubljenja	s lomilicom odrezaka
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Duljina glave	25 mm
Serija	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HSS

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo