

**Garant****Air Cleaning Point, tip: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	986000 M
GTIN	4045197866837
Razred artikla	96U

**Opis****Izvedba:**

Stabilni i otporni korpus od čeličnog lima s ugrađenim pneumatskim sustavom za usisavanje i spremnikom za sakupljanje. Upravljanje funkcijom usisavanja vrši se putem nožne pedale s prednje strane. S kotačićima i ručkom na poleđini za lakši transport. Za rad je potreban samo radionički priključak komprimiranog zraka.

**Upotreba:**

Za jednostavno i temeljito čišćenje obradaka i alata pomoću komprimiranog zraka. Prašina, piljevina, ulja i tekućine se usisavaju i skupljaju u spremniku.

**Dio isporuke:**

Uključuje GARANT pneumatski pištolj br. 080123 vel. AIR, crijevo i Easyfix držač za pneumatski pištolj br. 955750, vel. 1, Easyfix plastičnu kutiju br. 955790 vel. 74.

**Lakiranje:**

Antracit boje RAL 7016.

**Napomena:**

Zamjenski podložak za filtar možete pronaći pod brojem 986001 [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) Za zamjenu su potrebne 2 zamjenske podloške filtra br. 986001, vel. 1.

**Tehnički opis**

Visina	1300 mm
Priključak tlačnog zraka	DN 7,2
širina	1050 mm
Tip	M
Obujam prihvata	40 l
Dubina	450 mm
Radna visina	870 mm
Težina	90 kg
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje

---

## Pribor

Zamjenski filtarski podložak za Air Cleaning Point tip 1	986001 1
--	----------