

Garant**LOEU 130708 R-L, HB7635, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215139 INOX |
| GTIN | 4045197866875 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 8$ mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU 130708 R-L |
| Posmak f_z | 0,14 mm |
| Tip | INOX |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Vrsta | HB7635 |
| Rezni materijal | HM |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 95 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | S |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |