

Garant**Držač za tokarenje, desno, veličina drške/pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 39
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	41 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak za podlošku	259025 3
Vijak za steznu vilicu	259021 1
ISO kod držača	MVPNR/L 2020K16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Stezna vilica	259038 2
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	117,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500