

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Vijak za steznu vilicu	259021 1
Vijak za podlošku	259025 3
Stezna vilica	259038 2
Duljina glave L ₁	40 mm
ISO kod držača	MVPCR/L 3232P16
Veličina drške	32 mm
Podložna pločica	259031 39
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	117,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Podložna pločica tip 39	259031 39
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500