

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna vilica	259038 4
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Vijak za vilicu	259021 4
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
ISO kod držača	A25R MVPNR/L 16
Kut rezne oštrice κ	117,5 stupanj
Vijak s podloškom	259025 3
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 39
Stezna visina L_2	24 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 4	259038 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500