

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Vijak s podloškom	259025 3
Kut rezne oštrice κ	117,5 stupanj
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
ISO kod držača	A32S MVPNR/L 16
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Podložna pločica	259031 39
Vijak za vilicu	259021 4
Stezna visina $L_2$	31 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna vilica	259038 2
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

## Pribor

Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500