

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251720 40/16 |
| GTIN | 4045197867162 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Kut rezne oštrice κ | 117,5 stupanj |
| Podložna pločica | 259031 39 |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 50 mm |
| Vijak za vilicu | 259021 1 |
| Stezna vilica | 259038 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VN.. 1604.. |
| Ukupna duljina L | 300 mm |
| Stezna visina L_2 | 38,5 mm |
| ISO kod držača | A40T MVPNR/L 16 |
| Udaljenost vrha od osi | 27 mm |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Vijak s podloškom | 259025 3 |
| Ø drške D_s | 40 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Stezna vilica tip 2 | 259038 2 |
| Podložna pločica tip 39 | 259031 39 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Vijak za podložnu pločicu tip 3 | 259025 3 |
| Vijak za steznu vilicu tip 1 | 259021 1 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |