

**HOLEX****HOLEX Pro rezna ploča „2 u 1“, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563500 125
GTIN	4045197443038
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:****Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.**

Rezanje je lako i stabilno.

**Upotreba:**Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja  $v_c$ .**Specifikacija:****A30Q-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

**Tehnički opis**

Opis oblika	gekröpft
Oblik	42
maksimalan broj okretaja	12200 min <sup>-1</sup>
Širina vodilice	2 mm

Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	A30Q-BF
Ø ploče	125 mm
za debljinu materijala	6 - 10 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		