

**Postolje, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442140 3
GTIN	4045197861658
Razred artikla	42D

**Opis****Izvedba:**

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Snažni magneti s podnožjem u obliku prizme. Rukovanje s pomoću okretne ručice.

**Odgovara:**

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.

**Tehnički opis**

Priključni navoj	M10
Visina	55 mm
Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Izvedba	Preklopni magnet
Duljina	117 mm
Snaga prianjanja	1300 N

širina	50 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

---

**Pribor**

Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Prekidač za magnetno postolje tip M	440762 M