

Garant
Garniture malih glodala 8-djelni, Z9 – vrlo grubo (NE/Alu), HM

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	541460
GTIN	4045197679727
Razred artikla	51D

Opis
Izvedba:

Garniture s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija.

Ø prihvata 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540709 vel. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)

Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8