

Garant

Izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø područje utora D1 / D2: 43/60mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273828 43/60 |
| GTIN | 4045197867773 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Iznimno kruti spoj i precizno stezanje s pomoću nazubljene kontaktne površine između nosača oštrice i steznog držača.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačima br. 273800 do 273811.

Zamjenski dio:

Stezni vijak br. 279815 9.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Ovisno o stezanju i tehnološkoj vrijednosti materijala smanjiti za 30 – 50%.

Maksimalni posmak 0,025 mm.

Širina utora w: 3 mm

maksimalna dubina reza t_{maks} : 18 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalna dubina reza t_{maks} | 18 mm |
| minimalni 1. utor $\varnothing D_1$ | 43 mm |
| maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$ | 60 mm |
| Primjena | desno |
| Širina utora w | 3 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |

Pribor

| | |
|----------------------|----------|
| Pritezni vijak | 279910 |
| Pritezni vijak tip 9 | 279815 9 |