

Granični kontrolnik za vanjske mjere, tip: H



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484223 H
GTIN	2050001936974
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Granična mjera čeljusti s srednjim dimenzijama i ISO razredom tolerancije, npr. **Nr. 484223 Gr. 15,8 m6** ili numerička tolerancija, npr. br. 484223 **Gr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – sa zarezom, prijelazni ili prekomjerni.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Tehnički opis

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 7150-2
Polje tolerancije	b

Polje tolerancije	c
Polje tolerancije	a
Polje tolerancije	dan
Polje tolerancije	e
Polje tolerancije	cd
Polje tolerancije	fg
Polje tolerancije	g
Polje tolerancije	ef
Polje tolerancije	f
Polje tolerancije	js
Polje tolerancije	h
Polje tolerancije	j
Polje tolerancije	n
Polje tolerancije	p
Polje tolerancije	k
Polje tolerancije	m
Polje tolerancije	t
Polje tolerancije	r
Polje tolerancije	s
Polje tolerancije	y
Polje tolerancije	x
Polje tolerancije	u
Polje tolerancije	v
Polje tolerancije	zb
Polje tolerancije	z
Polje tolerancije	za
Polje tolerancije	zc
Kvaliteta	13
Kvaliteta	6

Kvaliteta	7
Kvaliteta	12
Kvaliteta	8
Kvaliteta	11
Kvaliteta	10
Kvaliteta	9
Materijal	Čelik za šablone
Nazivna mjera	28 - 32,999 mm
Kalibriranje	L8
Vrsta proizvoda	Granični kontrolnik za vanjske mjere

Usluge

DAkKS kalibriranjeGranični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm	028710 5-100
KalibriranjeGranični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm	028700 50