

Granični kontrolnik za vanjske mjere, a – zc, Ø nazivne mjere: 16mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484222 16 |
| GTIN | 2050001062819 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Za ISO-**polja tolerancije a – cz** u **kvalitetama 6 – 13**.

Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – labavi, prijelazni ili čvrsti.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Napomena:

Definirati željeni razred tolerancije. Kod narudžbe **navesti polje tolerancije (a – cz)** i razinu temeljne tolerancije (6 – 13), npr. br. 484222 vel. **10f9**. Etaloni sa stupnjem tolerancije 5 i finije tolerancije dostupne na upit.

Tehnički opis

| | |
|---------------|--------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standard | DIN 7163 |

| | |
|-------------------|-----|
| Polje tolerancije | a |
| Polje tolerancije | b |
| Polje tolerancije | c |
| Polje tolerancije | cd |
| Polje tolerancije | dan |
| Polje tolerancije | e |
| Polje tolerancije | ef |
| Polje tolerancije | f |
| Polje tolerancije | fg |
| Polje tolerancije | g |
| Polje tolerancije | h |
| Polje tolerancije | j |
| Polje tolerancije | js |
| Polje tolerancije | k |
| Polje tolerancije | m |
| Polje tolerancije | n |
| Polje tolerancije | p |
| Polje tolerancije | r |
| Polje tolerancije | s |
| Polje tolerancije | t |
| Polje tolerancije | u |
| Polje tolerancije | v |
| Polje tolerancije | x |
| Polje tolerancije | y |
| Polje tolerancije | z |
| Polje tolerancije | za |
| Polje tolerancije | zb |
| Polje tolerancije | zc |
| Kvaliteta | 12 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kvaliteta | 7 |
| Kvaliteta | 6 |
| Kvaliteta | 10 |
| Kvaliteta | 13 |
| Kvaliteta | 8 |
| Kvaliteta | 9 |
| Kvaliteta | 11 |
| Materijal | Čelik za šablone |
| Nazivna mjera | 16 mm |
| Atribut imena proizvoda | a – zc |
| Kalibriranje | L8 |
| Vrsta proizvoda | Granični kontrolnik za vanjske mjere |

Usluge

| | |
|---|--------------|
| KalibriranjeGranični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm | 028700 50 |
| DAkKS kalibriranjeGranični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm | 028710 5-100 |