

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Vijak za vilicu	259021 1
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ukupna duljina L	300 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
ISO kod držača	A40T MVUNR/L 16
Stezna vilica	259038 4
Podložna pločica	259031 39
Vijak s podloškom	259025 3
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Stezna vilica tip 4	259038 4
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Podložna pločica tip 39	259031 39
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500