

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/16mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	250 mm
Podložna pločica	259031 39
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
ISO kod držača	A32S MVUNR/L 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Stezna vilica	259038 4
Vijak s podloškom	259025 3
Vijak za vilicu	259021 4
Stezna visina $L_2$	31 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Veličina pločice	16 mm
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 4	259038 4
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500