

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	35 mm
Stezna visina L ₂	38,5 mm
Vijak za vilicu	259021 4
ISO kod držača	A40T MVZNR/L 16
Stezna vilica	259038 2
Duljina izboja L ₁	120 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vijak s podloškom	259025 3
Podložna pločica	259031 39
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	57 mm
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Korisna dubina T	15 mm
Ø drške D _s	40 mm
Standard	Tvornička norma

Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 2	259038 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500