

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/22mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 10
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 2
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Veličina pločice	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 2204..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Stezna visina L_2	38,5 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
ISO kod držača	A40T PTFNR/L 22
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 10	259031 10
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500