

Garant

Držak ureznika s račnom dugačak, U potpunosti od čelika, ukupna duljina: 250 mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149000 250
GTIN	4045197861689
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sa steznom glavom i dvije čeljusti za stezanje četverokutne drške. Pomična poprečna T ručka s utorom sa svake strane i mogućnošću zaključavanja s pomoću kuglice. Držak kromiran. Račna se može preklapati za lijevi ili desni smjer vrtnje te fiksirati. **Izvedba u potpunosti od čelika** za velike momente. Držak alata s velikom koncentričnošću i uskim tolerancijama. Stezna čeljust glodana i indukcijski kaljena radi visokog stupnja žilavosti i optimalne površinske tvrdoće.

Upotreba:

Prikladno za urezivanje navoja na dubokim, teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Veličine četverokuta drugih ureznika ili razvrtača naći ćete u tablicama odgovarajuće podgrupe proizvoda.

Stezni raspon □: 2,6 - 5,5 mm

za ručni ureznik DIN 352: M3 – M10

Zamjenska čeljust br. 148710 vel.: 85

Tehnički opis

Stezni raspon □	2,6 - 5,5 mm
-----------------	--------------

Ukupna duljina	250 mm
za ručni ureznik DIN 352	M3 – M10
Zamjenska čeljust br. 148710 vel.	85
Materijal	U potpunosti od čelika
Vrsta proizvoda	Držać ureznika