

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, BT 30 A = 85, Ø stezanja D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303446 3
GTIN	4045197868558
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).
- Idealna svojstva prigušavanja.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

- Primjena u izradi alata i kalupa..
- Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

L ₂	45 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Ø D ₂	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Stezni Ø D ₁	3 mm

Ø D ₃	14,7 mm
Prihvat	BT 30 A = 85
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30