

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, BT 30 A = 85, Ø stezanja D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303446 5
GTIN	4045197868572
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).**
- **Idealna svojstva prigušavanja.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo tokarene.**

Upotreba:

- **Primjena u izradi alata i kalupa..**
- **Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**
- **Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

L ₂	45 mm
Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Ø D ₃	17,7 mm
Ø D ₂	13 mm

Stezni $\varnothing D_1$	5 mm
Prihvat	BT 30 A = 85
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30