

**Garant**
**Hidraulička stezna glava, uska, SK 40 A = 160, Ø stezanja D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302095 6
GTIN	4045197868626
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)**
- **Oplemenjena površina konture.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo zavijčane.**
- **Moguća primjena redukcijskih čahura.**

**Upotreba:**

Primjena u izradi alata i kalupa..<br>**Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.**<br>Za bušenje, razvrtanje i glodanje.<br>Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	49,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	34,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
L <sub>2</sub>	119 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm

Stezni $\varnothing D_1$	6 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hydro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
	308830 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40

308630 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308802 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308700 40

Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40

308605 40

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40