

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, SK 40 A = 200, Ø stezanja D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302096 10
GTIN	4045197868688
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)
- Oplemenjena površina konture.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa..

Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
L ₂	162 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	41,4 mm

List s podacima

Ø stezanja D ₁	10 mm
Ø D ₂	20 mm
Prihvat	SK 40 A = 200
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/302096-10>