

Granični kontrolnik za vanjske mjere, tip: K



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484223 K
GTIN	2050001937001
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Granična mjera čeljusti s srednjim dimenzijama i ISO razredom tolerancije, npr. **Nr. 484223 Gr. 15,8 m6** ili numerička tolerancija, npr. br. 484223 **Gr. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dvostrani kontrolnik za vanjske mjere GO/NO GO od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. Jedna strana s **dodatnim dimenzijama trošenja** prema DIN 7163.

Upotreba:

Za kontrolu vratila s obzirom na dosjed – sa zarezom, prijelazni ili prekomjerni.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Tehnički opis

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7163
Polje tolerancije	b

Polje tolerancije	c
Polje tolerancije	a
Polje tolerancije	dan
Polje tolerancije	e
Polje tolerancije	cd
Polje tolerancije	fg
Polje tolerancije	g
Polje tolerancije	ef
Polje tolerancije	f
Polje tolerancije	js
Polje tolerancije	h
Polje tolerancije	j
Polje tolerancije	n
Polje tolerancije	p
Polje tolerancije	k
Polje tolerancije	m
Polje tolerancije	t
Polje tolerancije	r
Polje tolerancije	s
Polje tolerancije	x
Polje tolerancije	y
Polje tolerancije	u
Polje tolerancije	v
Polje tolerancije	zb
Polje tolerancije	z
Polje tolerancije	za
Polje tolerancije	zc
Kvaliteta	11
Kvaliteta	13

Kvaliteta	12
Kvaliteta	9
Kvaliteta	8
Kvaliteta	6
Kvaliteta	10
Kvaliteta	7
Materijal	Čelik za šablone
Nazivna mjera	44 - 49,999 mm
Kalibriranje	L8
Vrsta proizvoda	Granični kontrolnik za vanjske mjere

Usluge

KalibriranjeGranični račvasti kontrolnik maks. nazivna mjera 50 mm	028700 50
DAkKS kalibriranjeGranični kontrolnik za vanjske mjere maks. nazivna mjera 5-100 mm	028710 5-100