

**Garant****Kratka stezna glava za bušenje oblik AD/B, BT 40, Stezni raspon: 0,3-10mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Razred artikla	31B

## Opis

### Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Kružnost vrtnje  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara. Maksimalna uska konstrukcija za najčešće  $\varnothing$  do 10,2 mm.

### Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

## Tehnički opis

Stezni raspon	0,3 - 10,2 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW 4
Duljina izboja A-dimenzija	73 mm
Vanjski $\varnothing$ D	38 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB

Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

## Pribor

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 4 mm	627481 4
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40