

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 63, Stezni raspon: 0,3-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Za desni i lijevi smjer rotacije.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Preciznost rotacije $\leq 20 \mu\text{m}$. Preciznost rotacije $\leq 20 \mu\text{m}$.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T ručicom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Tehnički opis

Rezervni odvijač br. 627425	SW 4
Duljina izboja A-dimenzija	96,5 mm
Stezni raspon	0,3 - 10,2 mm
Izvedba	tanko
Vanjski \varnothing D	38 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893-1

Norma prihvata	DIN 69882-7
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maksimalno 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 4 mm	627481 4
---	----------