

Garant**Kratka stezna glava za bušenje, PSC 40, Stezni raspon: 0,3-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**
- **Za desni i lijevi smjer rotacije.**
- **Pjeskareno.**

Maksimalno uska glava za uobičajene \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893.

Tehnički opis

Vanjski \varnothing D	36 mm
Duljina izboja A-dimenzija	74 mm
Stezni raspon	0,3 - 10,2 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW 4
Prihvata	PSC 40
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 4 mm	627481 4
---	----------