

Garant

Uska hidraulička stezna glava, BT 40 A = 160, Ø pritezanja D1: 6 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303467 6
GTIN	4045197868886
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- Idealna svojstva prigušavanja.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

- Primjena u alatničarstvu i kaluparstvu.
- Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. šesterokutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

POvlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, čahure za reduciranje br. 302135 – 302180.

Ø D₂: 16 mm

Ø D₃: 33,5 mm

Vanjski Ø D: 49,5 mm

L₂: 111 mm

Tehnički opis

Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	33,5 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm

L ₂	111 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Prihvat	BT 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 40 SK	308820 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40

Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK	308830 40