

## Garant

### Uska hidraulička stezna glava, BT 40 A = 160, Ø pritezanja D1: 8 mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303467 8
GTIN	4045197868893
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- Idealna svojstva prigušavanja.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo tokarene.

##### Upotreba:

- Primjena u alatničarstvu i kaluparstvu.
- Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

##### Dio isporuke:

Uklj. šesterokutni ključ s poprečnom drškom.

##### Dodatni pribor:

POvlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, čahure za reduciranje br. 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ø D<sub>3</sub>: 34,6 mm

Vanjski Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 111,5 mm

#### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	34,6 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm

L <sub>2</sub>	111,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Prihvat	BT 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK	308830 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 40 SK	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40