

**Garant**
**Uska hidraulička stezna glava, BT 40 A = 160, Ø pritezanja D1: 10 mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 303467 10     |
| GTIN           | 4045197868909 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis**
**Izvedba:**

- **Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).**
- **Idealna svojstva prigušavanja.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo tokarene.**

**Upotreba:**

- **Primjena u alatničarstvu i kaluparstvu.**
- **Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**
- **Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.**

**Dio isporuke:**

Uklj. šesterokutni ključ s poprečnom drškom.

**Dodatni pribor:**

POvlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, čahure za reduciranje br. 302135 – 302180.

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

Ø D<sub>3</sub>: 36,3 mm

Vanjski Ø D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 113 mm

**Tehnički opis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Stezni Ø D <sub>1</sub> | 10 mm   |
| L <sub>2</sub>          | 113 mm  |
| Ø D <sub>3</sub>        | 36,3 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                           | 20 mm                             |
| Vanjski Ø D                                | 49,5 mm                           |
| Prihvat                                    | BT 40 A = 160                     |
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Norma prihvata                             | JIS B6339                         |
| Oblik                                      | AD                                |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Hidro-stezna glava                |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                          | 308780 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308805 40 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK                    | 308830 40 |
| Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308803 40 |
| Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40         | 308804 40 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK   | 308810 40 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                          | 308790 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40         | 308806 40 |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                          | 308785 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |

|  |           |
|--|-----------|
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308795 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308760 40 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)<br>prikladan za strmi konus 40 SK | 308820 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za<br>strmi konus 40              | 308802 40 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388<br>prikladno za strmi konus 40 SK         | 308812 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308765 40 |