

Garant

Uska hidraulička stezna glava, BT 40 A = 160, Ø pritezanja D1: 12 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303467 12
GTIN	4045197868916
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- Idealna svojstva prigušavanja.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

- Primjena u alatničarstvu i kaluparstvu.
- Tamo gdje se traži bolja pristupačnost obratku.
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. šesterokutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

POvlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, čahure za reduciranje br. 302135 – 302180.

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 37,9 mm

Vanjski Ø D: 49,5 mm

L₂: 114 mm

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	37,9 mm
L ₂	114 mm

Vanjski Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	22 mm
Prihvat	BT 40 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 3 mm	302140 3
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 6 mm	302135 6

Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 40 SK	308830 40
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 4 mm	302135 4
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 40 SK	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Redukcijska čahura s prorezima Stezni Ø D1 4 mm	302140 4
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40