

HOLEX**Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo, Vanjski Ø: 75Mmm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 553920 75M |
| GTIN | 4045197526267 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Optimalna kombinacija prihvatnih tanjura i brusnih diskova pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena diska rukom, također nakon teške obrade.

Gumeni prihvatni tanjur **Ø drške 6 mm**. Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim metalnim mehanizmom prihvata**.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| maksimalan broj okretaja | 20000 min ⁻¹ |
| Stupanj tvrdoće | srednje tvrdo |
| Vanjski Ø | 75 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |

