


**3M Roloc™****Brusni diskovi 984F, Ø 50,8 mm, granulacija: 36**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554005 36
GTIN	30051141277012
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja** zahvaljujući samobrušućem keramičkom zrnu (CER).

**Sustav brze izmjene** s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

S precizno oblikovanim **Cubitron™ II** brusnim oblikom.

### Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

### Napomena:

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

## Tehnički opis

Granulacija	36
Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II

Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Podloga sredstva za brušenje	podloga sa stabilnim bridovima
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
Oznaka proizvođača	984F
prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™
maksimalan broj okretaja	25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm

554089 50