

3M Roloc™**Brusni diskovi 237AA, Ø 76,2 mm, granulacija: 600**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554009 600
GTIN	2050001743725
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

237AA Trizact™ s piramidnom površinom fine strukture od sitnih mineralnih čestica aluminijevog oksida.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Posebno za **finu obradu površina**, teško obradivih materijala kao što su **INOX, titan, visokolegirani čelici** itd. Konstantni, **ponovljivi rezultati brušenja i dulji vijek trajanja** u odnosu na brusne ploče slične granulacije.

Napomena:

Roloc™ Bristle disk pronaći ćete pod brojem 573510 ff.

Tehnički opis

Šifra boje	smeđa
Granulacija	600

3M oznaka granulacije	A30
Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
Oznaka proizvođača	237AA Trizact™
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554088 75
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 75 mm	554090 75
	554094 75

Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14tvrdo Vanjski Ø
75 mm

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 75
mm

554089 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo
Vanjski Ø 75 mm

554093 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø
75 mm

554091 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 75
mm

554092 75