

3M Roloc™**Brusni diskovi 984F, Ø 50,8 mm, granulacija: 80**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 554005 80 |
| GTIN | 30051141277173 |
| Razred artikla | 53M |

Opis

Izvedba:

Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrušućem keramičkom zrnu (CER).

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

S precizno oblikovanim **Cubitron™ II** brusnim oblikom.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|--------------|
| Granulacija | 80 |
| Ø ploče | 50,8 mm |
| Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika |
| Podloga sredstva za brušenje | podloga sa stabilnim bridovima |
| Atribut imena proizvoda | Ø 50,8 mm |
| Oznaka proizvođača | 984F |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ |
| maksimalan broj okretaja | 25000 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Brusna ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm

554089 50