

Garant**Brusni diskovi (CER), Ø 50,8 mm, granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554012 36
GTIN	4045197525970
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Jako visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrušućem keramičkom zrnju (CER).

Upotreba:

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	36
Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrnje (CER)

Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Podloga sredstva za brušenje	Podloga od vlakna
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50
	554093 50

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo
Vanjski Ø 50 mm

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø
50 mm

554091 50