



## Lepezasti brusni disk SLTT (ZA-Power), plosnat-ukošen za čelik i INOX, Ø 125 mm, granulacija: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565412 40
GTIN	4027497504039
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

**Patentirana lamela srpastog oblika** i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja. Robusni noseći tanjur od čeličnog lima. Tiho i bez vibracija. Posebna **cirkon-korund mješavina** s brusno aktivnom prevlakom za hladno brušenje.

#### Upotreba:

Za **najveću brusnu učinkovitost** i dugi vijek trajanja.

#### Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod art. 566300 i dalje.

### Tehnički opis

Granulacija	40
Opis oblika	plosnato-koso
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Nosivi disk	Disk od čeličnog lima
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		