



## Soft Job lepezasti brusni disk (ZA), Ø 50,8 mm, granulacija: 60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554030 60
GTIN	9003172469843
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

**Sustav brze izmjene** s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Izrazito fleksibilna izvedba sa podignutim lamelama i preklopnim rubom **za izrazito mekano, ravnomjerno brušenje.**

**Mini lamelni diskovi** s lepezastim lamelama u usporedbi s uobičajenim brusnim pločama imaju **duži vijek trajanja, fleksibilniji su kod brušenja** i stvaraju **ravnomjerniju površinu kod brušenja** (hrapavost) sve dok nisu previše istrošeni.

#### Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

#### Napomena:

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

Navoji: Roloc™ sustav za brzu izmjenu  
maksimalan broj okretaja: 20000 min<sup>-1</sup>

### Tehnički opis

Granulacija	60
Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Podloga sredstva za brušenje	Plastični tanjur
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
Navoji	Roloc™ sustav za brzu izmjenu
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

## Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50