


**Garant****Brusni diskovi (CER), Ø 50,8 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554012 60
GTIN	4045197526007
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Sustav brze izmjene** s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

**Jako visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja** zahvaljujući samobrasećem keramičkom zrnu (CER).

**Upotreba:**

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

**Tehnički opis**

Granulacija	60
Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika

Podloga sredstva za brušenje	Podloga od vlakna
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

## Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50  
mm

---

554089 50