

Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, SK 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300647 40
GTIN	4045197869920
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahuricom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahuricom od 5 µm.**
- **Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učinkovitost smanjenja vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER čahure br. 308901 – 309434, ER ključ br. 309748 – 309749, ER čahura Fahrion br. 308901 – 309434.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Strategija rezanja: HPC
 Stezni raspon: 3 - 26 mm
 Vanjski Ø D: 62 mm
 Rezervna ER matica br. 309617: 40

Tehnički opis

Vanjski Ø D	62 mm
za ER stezna kliješta	40
Rezervna ER matica br. 309617	40
Stezni raspon	3 - 26 mm
Prihvat	SK 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309419 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309419 10
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309419 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309419 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309419 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309419 14
	308650 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	309419 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309419 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309419 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309419 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309419 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309419 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	309419 22

HiRunER stezni ključ tip 40	309748 40
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 40	309749 40