

Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-A 100 A = 100, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305532 40
GTIN	4045197869982
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880,
Nasadni ključ br. 309890,
stezni ključevi br. 309748; 309749; 309757; 309758
ER čahura Fahrion 308901 – 309434.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**

· **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**

· **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

ER ključ br. 309748, br. 309749: 40

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Vanjski Ø D: 62 mm

Rezervna ER matica br. 309617: 40

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	40
Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna ER matica br. 309617	40
Vanjski Ø D	62 mm
ER ključ br. 309748, br. 309749	40
Prihvat	HSK-A 100 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308992 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308990 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308990 17

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 24 mm	308990 24
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309434 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308990 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 25 mm	308990 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309434 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 23 mm	308990 23
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309434 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308990 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308990 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 26 mm	308990 26
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308990 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309434 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308990 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308990 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 14 mm	309434 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308992 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308990 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308990 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308992 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308992 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308992 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309434 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 16 mm	309434 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308992 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308990 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308990 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308992 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 21 mm	308990 21
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 22 mm	308990 22
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308990 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308992 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308990 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308990 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 25 mm	308992 25
Garnitura ER čahura od 23 dijela, 4-26 mm	309028
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308990 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308990 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 22 mm	308992 22
HiRunER stezni ključ tip 40	309748 40
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 40	309749 40