

Garant
HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 25

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302839 25 |
| GTIN | 4045197870025 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući rupu za RFID/Balluff čip, visokoučinkovitu steznu maticu (do 25000 min⁻¹).

Prednost:

- **Izvrсна kružnost vrtnje u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Izrazito velike sile stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Antivibracijski učinak ostvaren 2-dijelnom steznom maticom.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) Nr. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901 – 309434. ER stezne čahure br. 308901 – 309432, C ključ 628400, odn. momentni ključ 309749 ili 628520.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Upotrebljava se samo u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**
- **Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2μm.**

ER ključ br. 309748, br. 309749: 25

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 44 mm
 Rezervna ER matica br. 309617: 25

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 44 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm |
| za ER stezna kliješta | 25 |
| Stezni raspon | 1 - 16 mm |
| Rezervna ER matica br. 309617 | 25 |
| ER ključ br. 309748, br. 309749 | 25 |
| Stezni Ø D ₁ | 1-16 mm |
| Prihvat | BT 30 A = 60 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Oblik | ADB |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308941 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308946 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308941 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 308941 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308941 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308946 8 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 308946 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308941 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308941 9 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm | 308946 13 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309430 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308941 5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308946 9 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 308946 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm | 308941 2,5 |
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm | 309021 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30 | 308610 30 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309430 4,5 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308765 30 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309430 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308946 6 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308780 30 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 308941 15 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308785 30 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 308946 11 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309430 3,5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308946 5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308946 4 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309430 8 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 30 | 308760 30 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 308941 12 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308941 2 |
| Garnitura ER čahura od 7 dijelova, 4-16 mm s brtvom | 309022 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 308941 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308941 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308946 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308946 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 308941 16 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 308946 16 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm | 308946 15 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 308941 13 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309430 9 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309430 2,8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309430 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308941 3 |
| HiRunER stezni ključ tip 25 | 309748 25 |
| HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 25 | 309749 25 |