

Garant
Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 A = 130, za veličinu ER čahura: 16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305437 16
GTIN	4045197870032
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski Ø D	28 mm
za ER stezna kliješta	16
Prihvat	HSK-A 63 A = 130
Norma prihvata	DIN 69882-6

Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom	309164
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 16	309749 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9

ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mms brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahuras brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9