

**Garant**

**Držać za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 130, Ø trna d1: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306686 32
GTIN	4045197870148
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Upotreba:**

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Vanjski Ø D	78 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32

Duljina klina glodalice L <sub>4</sub>	24 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvata	HSK-A 100 A = 130
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-3
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 6 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

## Pribor

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309880 32
Specijalni ključ za trn Ø 32 mm	309840 32
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 32 mm	309860 32