

Garant

Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 130, Ø trna d1: 40mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	306566 40
GTIN	4045197870209
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje valjkastih čeonih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Ø trna d ₁	40 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Vanjski Ø D	89 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 130
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-3
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Specijalni ključ za trn \varnothing 40 mm	309840 40
Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 40 mm	309860 40
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40