

## Garant

### Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala, BT 40 A = 130, Ø stezanja D1: 12mm



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 303428 12     |
| GTIN           | 4045197870247 |
| Razred artikla | 31A           |

#### Opis

##### Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

##### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

##### Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

##### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostežni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostežanje 354210 – 354400.

#### Tehnički opis

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>           | 24 mm                      |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 12 mm                      |
| Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm                     |
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja |
| Vanjski Ø D                | 32 mm                      |
| Prihvat                    | BT 40 A = 130              |
| Norma prihvata             | JIS B6339                  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|   |               |
|---|---------------|
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm                                    | 354240 6-12   |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308790 40     |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308785 40     |
| Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40   | 354225 40     |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308765 40     |
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm                                     | 354236 9,1-12 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308806 40     |
| Donji ormar   | 354290        |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1   | 354210 SU1    |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm                                      | 354235 9,1-12 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308802 40     |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40     |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308760 40     |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                 | 308795 40     |
| Rashladna jedinica tip CU1  | 354215 CU1    |