

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala, BT 40 A = 130, Ø stezanja D1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 303428 16     |
| GTIN           | 4045197870261 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis**
**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

**Standard:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostežni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostežanje 354210 – 354400.

**Tehnički opis**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm                     |
| Vanjski Ø D                | 34 mm                      |
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja |
| Ø D <sub>2</sub>           | 27 mm                      |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 16 mm                      |
| Prihvat                    | BT 40 A = 130              |
| Norma prihvata             | JIS B6339                  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Norma prihvata                             | ISO 7388-2                        |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|  |                |
|--|----------------|
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm                                   | 354240 12-20   |
| Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm                                    | 354236 12,1-16 |
| Rashladna jedinica tip CU1   | 354215 CU1     |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308760 40      |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308785 40      |
| Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40   | 354225 40      |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1  | 354210 SU1     |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308765 40      |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308795 40      |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40      |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308802 40      |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308806 40      |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                  | 308790 40      |
| Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm                                     | 354235 12,1-16 |
| Donji ormar  | 354290         |