

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, s rupama rashladnog kanala, BT 40 A = 130, Ø stezanja D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303428 20
GTIN	4045197870285
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

**Standard:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostežni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostežanje 354210 – 354400.

**Tehnički opis**

Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Vanjski Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Prihvat	BT 40 A = 130
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Donji ormar	354290
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40